

CHERS PARTENAIRES, N'ATTENDEZ PAS !

En parallèle de nos projets de décoration de mobil-homes, blocs sanitaires... nos équipes se sont mobilisées afin de trouver des solutions pour faire face, ensemble, au COVID-19.

Des produits **personnalisables à votre image** ont été élaborés pour vous aider à protéger vos salariés et vos clients et ainsi permettre une activité dans le respect des règles sanitaires.

Masque barrière en tissus, Hygiaphone en Plexiglass, Enrouleur de prévention, Visière de protection, Distanciation de sécurité au sol, délimitation de file... sont autant de produits que nous pouvons personnaliser pour vous !

Ils complètent les gestes barrières indispensables face à l'épidémie.

Consultez nos différents produits et faites-nous part de vos besoins, nous sommes là pour répondre à vos demandes sur-mesures à l'adresse «contact@consilio-design.fr» ou sur notre site www.consilio-design.fr

Ces PLV sont utilisées essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



1 Masque barrière en tissu 2 couches + mousse

2 Hygiaphone en plexiglass

3 Enrouleur prévention des gestes barrières

4 Visière de protection en polyester ou bâche transparente

5 Distanciation sociale minimum de sécurité au sol

6 Délimitation de file


Mais aussi : des oriflammes, des panneaux alvéolaires, des vinyles avec plastification anti-microbienne, et bien d'autres...

Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIEREMENT DEDIEE. Contactez-nous.

www.consilio-design.fr

DÉLIMITATION AU SOL

Ces délimitations au sol sont utilisées essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



Démarquer l'espace de sécurité indispensable entre deux personnes dans une file d'attente est essentiel pour limiter la propagation du coronavirus.

GÉREZ VOS FILES D'ATTENTE

- > Pharmacies
- > Grandes et Petites Surfaces
- > Banques
- > Hall d'accueil
- > Cabinet Médical
- > ...

- > Bandes de 1000 x 150 mm
- > Bulles de diamètre 350mm
- > Vinyle anti dérapant
- > Pose et dépose facile
- > Tout type de sol intérieur
- > Lavable et désinfectable



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr



FABRICATION
FRANÇAISE

SURBLOUSE JETABLE OU RÉUTILISABLE

3 POSSIBILITÉS

Cette surblouse adaptable en 3 possibilités est utilisée essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.

Surblouse pour lutter contre le COVID-19, adaptable en fonction des besoins
La surblouse peut bénéficier d'une ceinture prédécoupée si nécessaire ou être utilisée uniquement comme tablier sans manche.
Jetable avec sa prédécoupe qui permet de l'enlever rapidement ou bien réutilisable avec un lavage en machine à 60° (séchage en tambour à 40° ou étendue à l'air libre), elle permet de répondre à toutes les utilisations.

Produit testé en blanchisserie d'hôpital et élaboré en collaboration avec le corps médical suivant un cahier des charges strict.

- > Surblouse jetable ou lavable
- > 3 solutions avec le même produit
- > Adaptable à toutes les tailles
- > Rapide à mettre
- > Lavable à 60° si réutilisée
- > Facile à déchirer si jetée
- > Système de manches confortable



Tablier + Manche de face et profil




Blouse + Manche de face et profil



Utilisable pour les commerçants



Blouse sans manche de face et profil



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr



www.consilio-design.fr



HYGIAPHONE PLEXIGLASS

Produits personnalisables (décoration, logo, forme...)

Ces barrières en plexiglass sont utilisées essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



Avec ou sans perforations

- > Barrière de protection sur pieds
- > Épaisseur 3mm
- > Protège des gouttelettes
- > Se pose facilement sur les comptoirs, bureaux, banques d'accueil
- > Nettoyage facile
- > Perforations pour parler optionnelles
- > Formats standards :
 - L.600 x H.700 mm
 - L.900 x H.700 mm
- > Sur-mesure & personnalisable

Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification **PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE**.

contact@consilio-design.fr



www.consilio-design.fr



FABRICATION
FRANÇAISE

VISIÈRES DE PROTECTION

Ces casques de protection sont utilisés essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



- > Casque de protection Homme Femme Taille unique.
- > Fixation par velcro pour un ajustement facile
- > Mousse intérieure pour appui frontal et confort d'utilisation.

> Face Transparente :
 Bâche PVC transparente DICKSON COATINGS
 PVC transparent anti UV, 610 g/m2, 0,5mm
 Haute résistance à la rupture.



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr



www.consilio-design.fr



FABRICATION
FRANÇAISE

VISIÈRES DE PROTECTION

Ces casques de protection sont utilisés essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



> Casque de protection Homme Femme Taille unique.

- > Personnalisable sur le bandeau haut (Gris ou Blanc).
- > Fixation par velcro pour un ajustement facile
- > Mousse intérieure pour appui frontal et confort d'utilisation.

> Face Transparente : deux versions possibles :

1 : Film polyester transparent, 285 g/m², 205μ,
 Très bonne rigidité et planéité, pose facilitée,
 Bonne résistance aux rayures et à l'eau.

2 : Bâche PVC transparente DICKSON COATINGS
 PVC transparent anti UV, 610 g/m², 0,5mm.
 Haute résistance à la rupture.

Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr



FABRICATION
FRANÇAISE

MARQUAGE DE SECURITÉ

L'identification visuelle de distanciation de sécurité permet d'améliorer la gestion du flux de patients en matérialisant très rapidement les mesures barrières à respecter.



**PLACE
DISPONIBLE**

**NE PAS
S'ASSOIR**

Notre **ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE** nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification **PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE**.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr

CLOISON PROTECT®

MESURE BARRIÈRE ET DE DISTANCIATION SOCIALE

Cette cloison spécifique de distanciation est utilisée essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.

Renforcez les mesures barrières contre le COVID-19

Optimisez votre espace en limitant l'impact sur votre organisation et proposez à vos patients un environnement sécurisé et adapté.

Nos cloisons vous permettent de délimiter vos espaces en toute simplicité.

Fonctionnelles, vous pouvez les imprimer afin de les utiliser comme véritable support de communication pour vos informations médicales...

Ne subissez plus les contraintes liées au COVID-19, profitez de notre solution pour mettre en place dès que possible, des espaces adaptés pour vos patients.

Nos cloisons sont disponibles en version support imprimable ou matière transparente

- > Sécurise vos patients
- > Optimise le nombre de places
- > S'entretient facilement
- > Modulable avec un poids léger
- > Délimite vos espaces
- > S'installe rapidement
- > Utilisable pour votre communication



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification **PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE**.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr



CLOISON PROTECT®

MESURE BARRIÈRE ET DE DISTANCIATION SOCIALE

Cette cloison de restauration adaptable est utilisée essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.

Renforcez les mesures barrières contre le COVID-19

Optimisez votre espace sans dénaturer votre ambiance et proposez à vos clients un environnement sécurisé et convivial.

Vos cartes et menus ne passent plus de mains en mains, il vous suffit de les afficher sur la structure pour que vos clients les visualisent simplement.

Nos cloisons sont fonctionnelles, vous pouvez les utiliser comme véritable support de communication pour vos réseaux sociaux, évènement...

Ne subissez plus les contraintes liées au COVID-19, profitez de notre solution pour mettre en place dès que possible, des espaces conviviaux et sécurisés.

- > Sécurise vos clients
- > Optimise le nombre de tables
- > Supporte vos Cartes et Menus
- > S'adapte à tous les formats
- > Délimite vos espaces
- > S'installe rapidement
- > Utilisable pour votre communication



Les cloisons permettent de mettre en place la mesure barrière de distanciation et minimisent la perte d'espace dans votre établissement



Les cloisons s'adaptent à la fois à vos tables et mange-debout et permettent une délimitation esthétique de vos espaces

Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr



FICHE TECHNIQUE

Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

UNS 1



Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités** (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Référence :	MPR0001
Désignation :	Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
Tailles	17,5x9,5 cm
Temps d'utilisation maximum	4 heures
Efficacité de filtration des particules de 3µm	>90 %
Respirabilité	> 96 L.m ⁻² .s ⁻¹
Méthode d'essais	EN 149+A1:2009, GB/T 2626-2006
Matière	Textile non-tissé à usage médical
Poids	1 pièce : 3,0 grammes 10 pièces : 30,09 grammes
Emballage	Boîte de 50 pièces Carton de 2000 pièces Taille : 52x39x41 cm Poids Net : 6.18Kgs Poids Brut : 8,5Kgs
Suremballage	

Notice d'utilisation accompagnant la mise sur le marché de Masques à Usages Non Sanitaires **catégorie 1** suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020

- Masque à usage non sanitaire de catégorie 1 (UNS 1)
- **Domaine d'utilisation :** Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités** (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
- **Performances :** Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020
Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
 Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S⁻¹ pour une dépression de 100 Pa.
- **Utilisation :** le temps de port du masque est limité à 4 heures.
 Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.
- **Recommandations de manipulation des masques :**
 - Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
 - Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
 - Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
 - Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
 - Si besoin de boire ou de manger, changer de masque ;
 - Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique ;
 - Pour retirer le masque : l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- **Entretien du masque :** après utilisation, le masque doit être isolé pour être jeté. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver
- **Explication sur la méthode de lavage :** Masque à usage unique non lavable.
- **Composition de la matière principale :** Non tissé.
- **Stockage :** masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- **Contexte d'utilisation :** ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification **PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE**.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr

MASQUE EN TISSU*

Ces masques sont utilisés essentiellement pour **une opération d'information et de prévention sur le COVID-19**.
Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



- > Masque de protection 2 couches en tissu personnalisable.
- > Face personnalisable en lycra 130gr
- > Face intérieure en tissu mousse (1)
- > Lavable en machine à 60° et lessivable
- > Réutilisation après chaque lavage
- > Résiste au sèche linge



Le port du masque en tissu doit s'accompagner des gestes barrières.

* Masque en tissu non homologué FFP2, complète la panoplie des indispensables gestes barrières face à l'épidémie de coronavirus.



Notre **ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE** nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification **PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE**.





contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr



FABRICATION
FRANÇAISE

AUTRES EXEMPLES DE CREATIONS DE MASQUES



ROLL.START

Cet enrouleur est utilisé essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



- > Déclinaison et visuel personnalisable.
- > Plusieurs formats disponibles.
- > Montage et démontage facile.
- > Visuel imprimé sur bâche PVC ou tissu
- > Léger et transportable
- > Visuel interchangeable
- > Housse de transport incluse



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr



FABRICATION
FRANÇAISE

BARRIÈRE DE SÉPARATION

Ces barrières de séparation sont utilisées essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.




Texte, logo, création graphique... personnalisables

Le rail supérieur est disponible en 1M, 1,50M et 2M de largeur, permettant un nombre infini de configurations adaptées à l'espace disponible. Vous pouvez associer les barrières pour démultiplier l'espace de communication.

- > Utilisation Intérieure et extérieure.
- > Impression recto verso.
- > Visuel interchangeable.
- > toile polyester ou bâche.
- > Visuel polyester recyclable et biodégradable.
- > Visuel interchangeable.
- Sans sac de transport.

CARACTÉRISTIQUES

Formats :
 Modèle M 100x75cm
 Modèle L 150x75cm
 Modèle XL 200x75cm
 Poids d'un poteau 7,95kg



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE MURAL AUTOMATIQUE

Cette gamme de gel hydroalcoolique est utilisée essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.



Distributeur automatique mural de gel hydroalcoolique pour lutter contre le COVID-19, Avec une détection automatique des mains, le support n'est plus touché pour être utilisé. La remplissage se fait facilement et rapidement.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE



LES + PRODUITS

- Détection automatique des mains
- Grande contenance (1 100 ml)
- Écologique (débit limité à 1 ml toutes les 3 secondes)



CARACTÉRISTIQUES

Matériau	ABS
Couleur	Blanc
Type de savon compatible	Savon Gel
Débit par pression (ml.)	1.0000
Visualisation du niveau	Oui
Capacité (L.)	1.1000

ÉLECTRICITÉ

Type de piles	4 x LR6 - AA
---------------	--------------


DIMENSIONS

Hauteur (mm)	235
Largeur (mm)	140
Profondeur produit (mm)	107
Poids (kg)	0.7400

DIMENSIONS COLIS

Hauteur (mm)	120
Largeur (mm)	145
Profondeur (mm)	245
Poids (kg)	0.8300

DESSIN TECHNIQUE



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE SUR PIED INOX AUTOMATIQUE

Cette gamme de gel hydroalcoolique est utilisée essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.

Distributeur automatique mural de gel hydroalcoolique pour lutter contre le COVID-19, Avec une détection automatique des mains, le support n'est plus touché pour être utilisé. La remplissage se fait facilement et rapidement.

- Réalisation inox AISI 304
- Dimensions 220x180xHt1360mm
- Distributeur de gel hydroalcoolique automatique (1L)
- Livré en KIT
- Détection par cellule
- Piles non fournies (4 x LR14-C)
- 60 000 à 80 000 utilisations avec 1 set de pile
- Facilement transportable
- Rechargement facile du consommable
- Répond à la démarche HACCP
- Possibilité de fixation au sol

**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr

FILM DE LAMINATION ET DE PROTECTION ANTI MICROBIEN

Cette plastification anti microbienne est utilisée essentiellement pour une opération d'information et de prévention sur le COVID-19. Nos équipes vous accompagnent dans la sensibilisation des gestes pour limiter la transmission du coronavirus.

Film constitué d'un PVC coulé, transparent de 60 microns contenant des agents antimicrobiens, enduit d'un adhésif acrylique sensible à la pression.

Destiné à la protection anti microbienne de surface dans des lieux demandant un degré d'hygiène important (hôpitaux, agro-alimentaire, lieux publics, pièces humides, etc.).

Les souches actives sont, selon la norme ISO 22196 :

- > Escherichia coli
- > Salmonelle (Salmonelle enterica)
- > Listeria (Listeria monocytogenes)
- > Staphylocoque doré (Staphylococcus aureus)
- > Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)
- > Pseudomonas aeruginosa.

- > Visuel imprimé sur vinyle
- > Déclinaison et visuel personnalisable.
- > Formats sur-mesure
- > Hygiénique et anti-microbes
- > Nettoyage facile
- > Résiste à l'alcool et au désinfectant
- > Pose sur surface plane et propre



Texte, logo, création graphique... personnalisables

Notre ACCOMPAGNEMENT ET NOTRE ENGAGEMENT CIVIQUE nous invitent à vous faire bénéficier d'une tarification PARTICULIÈREMENT DÉDIÉE.

contact@consilio-design.fr

www.consilio-design.fr